

## OKTAGON - PLUS inteligentní rozporka bednění

Č.výrobku	Tloušťka stěny v mm	Ks / Pytel	Ks / Paleta
*OP15	150	100	2.400,00
OP175/3T	175	100	2.400,00
*OP18	180	100	2.400,00
*OP20	200	100	2.400,00
OP22/3T	220	100	2.400,00
*OP24	240	100	2.400,00
*OP25	250	100	2.400,00
*OP30	300	100	2.400,00
*OP35	350	100	1.500,00
OP36/3T	360	100	1.500,00
*OP365	365	100	1.500,00
*OP40	400	100	1.500,00
OP45/3T	450	50	800,00
OP50/3T	500	50	800,00
OP55/3T	550	50	800,00
OP60/3T	600	50	800,00

\* vyroben z jednoho kusu (neobsahuje PVC )

Dodáváme v sadě:Ke každému Oktagonu jsou 2ks Oktagon-zátky

Jiné délky je možno dle poptávky vyrobit.



### Atesty:

- 1) Vodotěsnosti
- 2) Požární odolnost F180
- 3) Hlučnost
- 4) Pitná voda
- 5) Agresivní vodstvo

Č.výrobku	für Rohr ø mm	Ks / Pytel	Ks / Paleta
OPK	22/26	200	5.000,00

OKTAGON-PLUS Kónus z plastu pro použití vodotěsných spojů.

Díky zkrácení plastové trubky 22/26mm o 8cm než je požadovaná tloušťka stěny a použitím kónusu je možno sestavit spoj s vlastnostmi OKTAGONU -PLUS .



Č.výrobku	Ks / Pytel	Ks / Paleta
OS	200	5.000,00

OKTAGON zátka z plastu pro jednoduché zaslepení děr po konusech.

Pouzet narazit, nelepit !Hloubka cca. 12mm.



Č.výrobku	Ks / Pytel	Ks / Paleta
OPS/KS	200	25.000,00

OKTAGON-PLUS pohledová zátka z plastu pro jednoduché zaslepení děr po konusech.

Stačí narazit, není potřeba lepit!



Č.výrobku	Ks / Pytel	Ks / Paleta
OPS/GBS	100	-

Zvláštní řešení: Pohledová zátka z litého betonu se nalepí na OKTAGON – zátka..

Vznikne spára cca . 2mm.



## OKTAGON - PLUS inteligentní rozporka bednění

### Zpracování:



OKTAGON -PLUS je jednodílný Systém k použití všech typů bednicích spojů



Odpadá velmi namáhavé a nepřesné řezání distančních trubek na stavbě, protože OKTAGON-PLUS je vždy vyroben v přesných požadovaných délkách.



Provizorní odnímatelný konus se odlomí teprve při utažení bednění na místě úmyslně zeslabeném při vstřikování ve výrobě.



Po odšalování se provizorní konus jednoduše vyjme a odstraní .

### Výsledek po použití OKTAGONu-PLUS:



OKTAGON zátka



OKTAGON-PLUS  
Pohledová zátka



Další OKTAGON-PLUS pohledové zátky je možno vyrobit dle poptávky !

### Negativní příklad : Výsledek použití nevhodných systémů:



Plastový konus zůstane po odstranění bednění viditelný. Dále hrozí nebezpečí že při příliš utažených spojích se plastové konusy tlakem zbourtí. Po odšalování se pružností vrátí do původní délky. Následkem toho může dojít k vysunutí konusu až o 3mm. K tomu dochází také, pokud je distančník zabetonovaný šikmo k bednění. To vede opět k optickým vadám na pohledové straně betonové stěny. Pokud je potřeba stěnu po odšalování dále opracovávat, může také potom dojít k problémům spojů s omítáním popřípadě s nátěrovým tmelem.

### Zvláštní řešení při vysokých nárocích na pohledovost stěn:



OKTAGON-PLUS  
S těsnicím kroužkem

OKTAGON-PLUS s nalepeným distančním těsnicím kroužkem zamezuje zatékání jemné malty při menších nerovnostech nebo při vyosení bednění

### Zvláštní řešení pro vyšší těsnost spoje bednění



OKTAGON-PLUS  
s přidaným těsnicím páskem

Pokud se nedaří mezi konusem a bedněním dosáhnout požadované utěsnění, slouží těsnicí pásek k vyššímu zajištění pronikání vlhkosti.



**kotaca.cz**

## **Technický list Oktagon plus**

Po vylomení kónusu musí být otvor dobře očištěn od zbytků cementového mléka, aby po uzavření zátkou byl otvor dokonale vodotěsný.

Výrobek byl zkoušen- vyhovuje zatížení tlaku vody 5 barů